



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G5 [G5]	Nennlichtausbeute (@ max. Lumen) (nom.)	92 lm/W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	30000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Systembeschreibung	High Output System (HO)	Farbwiedergabeindex (max.)	85
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Farbwiedergabeindex (min.)	80
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	95 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	97 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	84 %	LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	93 %
		LLMF 12k h Nenn-, Sockel ho.	92 %
		LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	91 %
		LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	90 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]		
Lichtstrom (Nom)	3500 lm		
Nennlichtstrom (Nom)	3100 lm		
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)		
		Power (Rated) (Nom)	38,0 W

MASTER TL5 HO

Lampenstrom (Nom)	0,325 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Grüne Platte
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150063964655
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40
EAN/UPC - Produkt	8711500639646
Bestellcode	63964655
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
SAP-Material	927928584055
Nettogewicht (Einzelteil)	79,200 g
ILCOS-Code	FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/850



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

TL5 HO 39W/840

Photometrische Daten





Lichtfarbe /840

Lichtfarbe /840


MASTER TL5 HO

Lebensdauer



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

