



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2GX13 [2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Lichttechnische Daten	
Farbcode	841 [CCT von 4100 K]
Lichtstrom (Nom)	4200 lm
Nennlichtstrom (Nom)	4200 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
LLMF 2000 h Ang.	91 %


LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	87 %
LLMF 6000 h Ang.	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	77 %
LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	72 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	55,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,550 A
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	61 kWh

MASTER TL5 Circular

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064251625
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642516
Bestellcode	64251625
Anzahl pro Verpackung	1

Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	927965784013
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	0,110 kg
ILCOS-Code	FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16


Abmessungsskizzen




TL5-C 55W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Photometrische Daten




Lichtfarbe /840




Lichtfarbe /840

Lebensdauer




LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

