



MASTER TL5 HO De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Sockel	G5 [G5]	Nennlichtausbeute (@ max. Lumen) (nom.)	3825 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	30000 h	Lichtfarbe	Tageslicht
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Farbkoordinate X (Nom)	80 lm/W
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	Farbkoordinate Y (nom.)	346
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	359
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	5200 K
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	97 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	71 lm/W
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	84 %	LLMF 2000 h Ang.	92
Lichttechnische Daten		LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	96 %
Farbcode	950 [CCT von 5000 K]	LLMF 6000 h Ang.	95 %
Lichtstrom (Nom)	4300 lm	LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	94 %
		LLMF 12k h Nenn-, Sockel ho.	93 %
			92 %

MASTER TL5 HO De Luxe

LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	91 %
LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	90 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	54,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,455 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	59 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150089066500
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20
EAN/UPC - Produkt	8711500890665
Bestellcode	89066500
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
Material-Nr. (12NC)	927993095024
Nettogewicht (Einzelteil)	105,800 g
ILCOS-Code	FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 HO 54W/950

Photometrische Daten



Lichtfarbe TL5 /950

Lichtfarbe TL5 /950

MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer



LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO9_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO9_0001-Lumen maintenance diagram

