



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	G5 [ G5]		59 lm/W
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	5000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h	<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	10000 h	Power (Rated) (Nom.)	7,1 W
<b>Lichttechnische Daten</b>		Lampenstrom (Nom.)	0,145 A
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Spannung (Nom.)	56 V
Lichtstrom (Nom.)	470 lm	<b>Dimmen</b>	
Lichtfarbe	Warmton-extra	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom.)	71 %	<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom.)	85 %	Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom.)	77 %	Quecksilbergehalt (Nom.)	3,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K		

# MASTER TL Mini Super 80

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871150070474027
Bestell-Produktname	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500704740
Bestellcode	70474027

Lokaler Code	1020382
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
Material-Nr. (12NC)	928001008250
Nettogewicht (Einzelteil)	27,000 g
ILCOS-Code	FD-8/27/1B-E-G5



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL 8W/827

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /827

Lichtfarbe /827

