



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)		77 lm/W	
Sockel	G5 [G5]	Farbwiedergabeindex (Nom.)		85	
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	4000 h	Elektrische Kenndaten			
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h	Power (Rated) (Nom)	13,0 W		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	8000 h	Lampenstrom (Nom)	0,170 A		
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	90 V		
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Dimmen			
Lichtstrom (Nom)	1000 lm	Dimmbar	Ja		
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Zulassungen und Anwendungseigenschaften			
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	71 %	Energieeffizienz-Label (EEL)	A		
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	90 %	Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg		
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	77 %				
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K				

MASTER TL Mini Super 80

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150071685927
Bestell-Produktname	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716859
Bestellcode	71685927

Lokaler Code	1020484
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
Material-Nr. (12NC)	928001508450
Nettogewicht (Einzelteil)	40,200 g
ILCOS-Code	FD-13/40/1B-E-G5



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/840

Photometrische Daten



Lichtfarbe /840

Lichtfarbe /840

