



TUV T5

TUV 16W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format


Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Sockel	G5 [G5]	Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion		
Nutzlebensdauer (Nom)	11000 h	UV-Beständigkeit	
Systembeschreibung	na [-]	UV-C-Strahlung	4,0 W
Lichttechnische Daten		Produktdaten	
Farbcode	TUV	Gesamt-Produktcode	871150063869427
Lichtfarbe	- [Not Specified]	Bestell-Produktname	TUV 16W FAM/10X25BOX
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %	EAN/UPC - Produkt	8711500638694
		Bestellcode	63869427
		Anzahl pro Verpackung	1
Elektrische Kenndaten		SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
Power (Rated) (Nom)	15 W	SAP-Material	928002004013
Lampenstrom (Nom)	0,4 A	Nettogewicht (Einzelteil)	25,700 g
Spannung (Nom)	43 V		
Mechanische Kenndaten			
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]		


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm

TUV 16W

Photometrische Daten



XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

