



# Flexo Print

## TL 140W/03

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	03
Lichtfarbe	Super Actinic
Farbkoordinate X (Nom)	175
Farbkoordinate Y (nom.)	45
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	20 %
Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	30 %
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	40 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	140 W
Lampenstrom (Nom)	1,46 A
Zündspannung (Nom)	30,4 W

Spannung (Nom)	118 V
----------------	-------

UV-Beständigkeit	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1,00 W


  

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150072094840
Bestell-Produktname	TL 140W/03
EAN/UPC - Produkt	8711500720948
Bestellcode	72094840
Lokaler Code	1091271
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	928012700303
Nettogewicht (Einzelteil)	331,000 g

# Flexo Print



## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm



TL 140W/03

## Photometrische Daten



XDPB\_XURTL\_03-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /03

