



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbkoordinate Y (nom.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		230
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps	Elektrische Kenndaten	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9000 h	Power (Rated) (Nom)	36 W
Nutzlebensdauer (Nom)	5000 h	Lampenstrom (Nom)	0,865 A
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	50 V
Farbcode	10	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtfarbe	Actinic	Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Farbkoordinate X (Nom)	225		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	8,8 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790086083200
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8727900860832

Bestellcode	86083200
SAP-Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928019701003
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	68,900 g



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-DK 36W/10

Photometrische Daten



XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /10

