



TL-M RS Standardfarben

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

TL-M RS mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine äußere Silikonbeschichtung und einen externen Zündstreifen. Sie eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13000 h
Systembeschreibung	Schnellstarter (RS)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom (Nom)	2850 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	73 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	90 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	81 %
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W

Farbwiedergabeindex (Nom.)	63
----------------------------	----

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	39,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Spannung (Nom)	101 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	47 kWh


TL-M RS Standardfarben

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150072429840
Bestell-Produktname	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500724298
Bestellcode	72429840
Lokale Bestellnummer	1009521
SAP-Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928030503371
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	273.600 g
ILCOS-Code	FD-40/41/2B-LC/P-G13



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-M 40W/33-640 RS

Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

