



TL-M RS Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

TL-M RS Super 80 mit 38 mm Röhrendurchmesser bietet eine bessere Lichtausbeute und Farbwiedergabe als TL-Standardlampen. Die Lampe hat eine äußere Silikonbeschichtung sowie einen externen Zündstreifen und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		85
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13000 h	Elektrische Kenndaten	
Systembeschreibung	Schnellstarter (RS)	Power (Rated) (Nom)	39,5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Spannung (Nom)	103 V
Lichtstrom (Nom)	3100 lm	Dimmen	
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	84 %	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	92 %	Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	89 %	Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	47 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	78 lm/W		


TL-M RS Super 80

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150072462540
Bestell-Produktname	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500724625
Bestellcode	72462540
Lokaler Code	1009584
Anzahl pro Verpackung	1

Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	928030508471
Nettogewicht (Einzelteil)	268,600 g
ILCOS-Code	FD-40/40/1B-LC/P-G13



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-M 40W/840 RS

Photometrische Daten



Lichtfarbe /840

Lichtfarbe /840

