



# TL-X XL

## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	FA6 [ FA6]	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	21000 h	Lampenstrom (Nom)	0,380 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26000 h	Spannung (Nom)	58 V
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Farbcode	33-640	Dimmbar	Ja
Lichtstrom (Nom)	940 lm	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	0 %	Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	83 %	Produktdaten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K	Gesamt-Produktcode	871150026135940
Nennlichtausbeute (nom.)	47 lm/W	Bestell-Produktname	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Farbwiedergabeindex (Nom.)	63		

# TL-X XL

EAN/UPC - Produkt	8711500261359
Bestellcode	26135940
Lokaler Code	1007220
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25

Material-Nr. (12NC)	928037703332
Nettogewicht (Einzelteil)	124,000 g
ILCOS-Code	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6


## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

TL-X XL 20W/33-640

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

