



MASTER TL-D Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		2330 lm
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6000 h	Lichtfarbe	Tageslicht
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h	Farbkoordinate X (Nom)	348
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	10000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	360
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	65 lm/W
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	95
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 2000 h Ang.	93 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	90 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	LLMF 6000 h Ang.	88 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	85 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	82 %
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	80 %
		LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	78 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	950 [CCT von 5000 K]	Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lichtstrom (Nom)	2330 lm		

MASTER TL-D Graphica

Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh


Produkt Daten	
Gesamt-Produktcode	871150088864825
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC - Produkt	8711500888648
Bestellcode	88864825
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	928044795081
Nettogewicht (Einzelteil)	135,000 g
ILCOS-Code	FD-36/53/1A-E-G13

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/950

Photometrische Daten



Lichtfarbe TL-D Graphica /950

Lichtfarbe TL-D Graphica /950

MASTER TL-D Graphica

Lebensdauer



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

