



MASTER TL-D Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		2100 lm
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6000 h	Lichtfarbe	Cool Daylight
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h	Farbkoordinate X (Nom)	310
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	10000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	323
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	58,3 lm/W
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	98
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 2000 h Ang.	93 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	90 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 6000 h Ang.	88 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	85 %
		LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	82 %
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	80 %
		LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	78 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	965 [CCT von 6500 K]		
Lichtstrom (Nom)	2100 lm		

MASTER TL-D Graphica

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,440 A

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh

Produktinformationen



Gesamt-Produktcode	871150088836525
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
EAN/UPC - Produkt	8711500888365
Bestellcode	88836525
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	928044796581
Nettogewicht (Einzelteil)	135,000 g
ILCOS-Code	FD-36/65/1A-E-G13

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/965

Photometrische Daten



Lichtfarbe TL-D Graphica /965

Lichtfarbe TL-D Graphica /965

MASTER TL-D Graphica

Lebensdauer



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

