



# TL-D farbig

## TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


<b>Allgemeine Eigenschaften</b>		<b>Spannung (Nom)</b> 59 V	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	<b>Temperaturkenndaten</b>	
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	<b>Auslegungstemperatur (nom.)</b> 25 °C	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	<b>Dimmen</b>	
<b>Lichttechnische Daten</b>		<b>Dimmbar</b> Ja	
Farbcode	180	<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Lichtstrom (Nom)	400 lm	<b>Energieeffizienz-Label (EEL)</b> C	
Nennlichtstrom (Nom)	400 lm	<b>Quecksilbergehalt (Nom)</b> 13,0 mg	
Lichtfarbe	Blau (B)	<b>Energieverbrauch kWh/1.000 Std.</b> 23 kWh	
LLMF 2000 h Ang.	85 %	<b>Produkt Daten</b>	
<b>Elektrische Kenndaten</b>		<b>Gesamt-Produktcode</b> 871150072690240	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W		
Lampenstrom (Nom)	0,360 A		

# TL-D farbig

Bestell-Produktname	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500726902
Bestellcode	72690240
Lokaler Code	1000218
Anzahl pro Verpackung	1

Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	928048001805
Nettogewicht (Einzelteil)	71,000 g

## Abmessungsskizzen




TL-D 18W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

## Photometrische Daten

1



LDPB\_TL-DCOL\_180-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe TL-D /180

