



# CorePro LED PLC 2 P

## CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

### Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter [www.philips.de/ledtube](http://www.philips.de/ledtube) überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G24D-2 [ G24d-2]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom.)	30000 h
Schaltzyklus	50000X
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom.)	120 °
Lichtstrom (Nom.)	650 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	92,31 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom.)	6,5 W
Lampenstrom (max.)	35 mA
Lampenstrom (min.)	25 mA
Startzeit (Nom.)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom.)	0,9
Spannung (Nom.)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C

# CorePro LED PLC 2 P

Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	65 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Produktlänge	100 mm
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869654127200
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC - Produkt	8718696541272
Bestellcode	54127200
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929001201402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,077 kg



## Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

## LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P


## Photometrische Daten





## LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

# CorePro LED PLC 2 P

## Photometrische Daten





## Lebensdauer



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

## CorePro LED PLC 2 P

### Lebensdauer



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

