



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	G9 [G9]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	15 mA
Schaltzyklus	50000X	Äquivalente Leistung	25 W
Technische Type	2.3-25W	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,7
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Gehäusetemperatur (max)	82 °C
Lichtstrom (Nom)	215 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Dimmen	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Dimmbar	Ja
Nennlichtausbeute (nom.)	93,48 lm/W		
Farbkonsistenz	<6	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657869800
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

EAN/UPC - Produkt	8718696578698
Bestellcode	57869800
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	929001232002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg



Abmessungsskizzen

D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm


Capsule 230V 2.3W-25W 210lm 2700K G9 D

Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827

LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

