



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtstrom (Nom)	
Sockel	E14 [ E14]		250 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	20000X	Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W
Technische Type	2-25W	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]		

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	36 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869657411900
Bestell-Produktname	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696574119
Bestellcode	57411900
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929001238502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

filament 2.5W-25W 250lm NAD 2200K E14ND

## Photometrische Daten




LED Lamps, Lightcolour / 827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 827 CL

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten



Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 827 CL

