



# SceneSwitch LEDspot

## LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

In einigen Situationen ist ein kühles Licht gefragt, andere gewinnen im Ambiente eines warmen, gemütlichen Leuchtens. Mit Philips SceneSwitch-LEDspot können Sie in einem Spot verschiedene Lichteinstellungen haben. Sie benötigen dazu keinen Dimmer! Optimieren Sie Ihre Beleuchtung für Entspannung, Hobby, Freizeit oder Arbeit. Alles mit einem Schalter. Und es funktioniert mit Ihrem vorhandenen Schalter! Es ist keine weitere Installation erforderlich.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GU10 [ GU10]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	1.5/3.5/5-5/20/50W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [ CCT von 2700 K/2500 K/2200 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	345 lm
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	- K
Nennlichtausbeute (nom.)	69,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,5 3,5 5 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	80 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh


# SceneSwitch LEDspot

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869671093700
Bestell-Produktname	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6
EAN/UPC - Produkt	8718696710937
Bestellcode	71093700

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929001346001
Nettogewicht (Einzelteil)	0,052 kg


## Abmessungsskizzen




GU10 230V 5W-50W 345lm 36D GU10 Dim

Product	D	C
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	50 mm	54 mm

## Photometrische Daten




General Information E1 Photo Lighting E1 Page 10



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

# SceneSwitch LEDspot

## Lebensdauer



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

